



Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
Zuwerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note</p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p>Weight = 7.771 [kg]</p> <p>Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 each Sp. [Nm]</p> <p>Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]</p> <p>Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1</p>	<p>Benennung - Title</p> <p><b>Radial Bohr und Fräskopf</b> <b>Radial drilling and milling head</b></p>	<p><b>EWS</b> Tool Technologies</p> <p><small>EWS Weigelt GmbH &amp; Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tools.de</small></p> <p>Nr. - No. <b>60.4032LDCTXTF</b></p>	<p>Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!</p> <p>IDENT: D-EWS-116579</p>	<p>REV: -/A</p> <p>MNR. <b>155092</b></p>	<p>QR</p>
-------------------------	--	---	---	--	---	-----------