

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Schutzrecht angemeldet
Trademark right applied

Technische Daten - technical data

Weight = 1.930 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1


Benennung - Title

Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head

EWS
 Tool Technologies

EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 Uhingen
 www.ews-tools.de

Technische Änderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: DEWS04.3062



REV: -/B

Nr. - No.

40.30VX3CTX

MNR.

156843

QR