



Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.

|                  |  |   |  |               |   |                    |
|------------------|--|---|--|---------------|---|--------------------|
| Bemerkung - Note | Technische Daten - technical data<br>M1 / M2= 25 /25 Nm<br>n1 / n2 = 8000 /8000 1/min<br>i (N1:N2) = 1:1 | Benennung - Title<br><b>Radial Bohr und Fräskopf</b><br><i>Radial drilling and milling head</i> | name   | date          | Technische Änderungen vorbehalten!<br>Subject to technical modifications! |                    |
|                  |  |   | drawing  | M. Simoniello |   |                    |
|                  |  |   | EWS Weigete GmbH & Co. KG<br>Maybachstr. 1<br>D-73066 Uhingen<br>Tel. +49(0)7161/93040-100 |               | Nr.<br><b>60.2525L5480RTF</b>   | DIN A3             |
|                  |  |   | MNR: 1574.08   |               | IDENT: D-EWS-135417 -   | Blatt - page 1 (1) |