



Hydrodehnfutter / hydraulic chuck NBC-12/16-40

Hülsen / collets 28.12xxHYDSP

|        |     |      |     |      |     |   |   |    |
|--------|-----|------|-----|------|-----|---|---|----|
| XX (Ø) | 3   | 4    | 5   | 6    | 7   | 8 | 9 | 10 |
|        | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 |   |   |    |

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note  
**Schutzrecht angemeldet**  
**Trademark right applied**

Technische Daten - technical data  
 Weight = 0.545 [kg]

Benennung - Title  
**Vollbohrerhalter**  
*U -drill holder*

**EWS** Tool Technologies  
 EWS Weigle GmbH & Co. KG  
 Maybachstr. 1  
 D-73066 Utingen  
 www.ews-tools.de

Nr. - No.  
**27.VX312HYDL26**

Technische Änderungen vorbehalten!  
 Subject to technical modifications!  
 IDENT: DEWS034585

  
 REV: -/B  
 MNR.  
**163179**

**QR**