




Hydrodehnfutter / *hydraulic chuck* NBC-12/16-40

Hülsen / *collets* 28.12xxHYDSP

XX (Ø)	3	4	5	6	7	8	9	10
	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8			

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - <i>Note</i>  <b>Schutzrecht angemeldet</b> <b>Trademark right applied</b>	Technische Daten - <i>technical data</i> <i>Weight</i> = 0.719 [kg]	Benennung - <i>Title</i>  <b>Vollbohrerhalter</b> <i>U -drill holder</i>	 EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Utingen www.ews-tools.de	Technische Änderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i> IDENT: DEWS034627 Nr. - <i>No.</i> <b>27.VX412HYDL26</b>	 REV: -/A MNR. <b>164432</b>	
--	--	---	--	--	--	---