


Spannzangenschlüssel  
Clamping wrench  
225



Hakenschlüssel  
mit Nase  
Hook wrench with  
nose end  
DIN1810 A 58x62

Spannzange / collet ER25 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Gewindebohrzange / tapping collet  
ET-1-25 M3-M12

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Benennung - Title

M1 / M2 = 25 / 25 Nm  
n1 / n2 = 6000 / 6000 1/min  
i (N1:N2) = 1:1


**Axial Bohr und Fräskopf**  
**Axial drilling and milling head**

name	date
M.Wiesenberg	11.10.2013

Technische Änderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!

**EWS** EWS Weigete GmbH & Co. KG  
Maybachstr. 1  
D-73066 Uhingen  
Tel. +49(0)7161/93040-100

Nr.  
**40.45251809**



DIN A3

MNR: 166242

IDENT: D-EWS-135409 A

Blatt - page 1 (1)