




EWS-Capto C4C-Schaft ohne Gewinde  
*EWS-Capto C4C-shank without thread*

Spannzange / *collet* ER25 DIN6499  
 Spannbereich / *clamping range*: 1,0 - 16,0

Gewindebohrzange / *tapping collet*  
 ET-1-25 M3-M12



Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - <i>Note</i>	Technische Daten - <i>technical data</i> <i>Weight</i> = 0.246 [kg]	Benennung - <i>Title</i> <b>Spannzangenaufnahme</b> <i>Collet chuck holder</i>	 EWS Weigelt GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tools.de	Technische Änderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i> IDENT: DEWS002908	 REV: -/A MNR: <b>179724</b>	
			Nr. - <i>No.</i> <b>31.C4C25L32</b>			