



TRAUB TNX65:
 -Rev.1 und Rev.4 nur zur Hauptspindel einsetzbar.
 -Rev.2 und Rev.3 nur zur Gegenspindel einsetzbar.
 -Turret 1 and Turret 4 only at main spindle useable.
 -Turret 2 and Turret 3 only at subspindle useable.

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
 Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data

Weight	= 5.786 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 25 / 25 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 8000 / 8000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1:1
Pressure (pmax)	= 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
 EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 UHINGEN
 www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!	
IDENT: DEWS060628	REV: -/A
Nr. - No.	MNR.
60.30C3TNX65RLIKX85	189379

