


Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<b>Bemerkung - Note</b> Für Trockenlauf geeignet! <i>Use without coolant fluid allowed!</i> mit Kegelrollenlager <i>with taper roller bearing(s)</i>	<b>Technische Daten - Technical data</b> Weight = 7,561 [kg] Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 5000 / 5000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = [bar]	<b>Benennung - Title</b> <b>Axial Bohr und Fräskopf</b> <b>Axial drilling and milling head</b>	<b>EWS</b> EWS Werkzeug GmbH & Co. KG Werkzeugbau 1 D-72066 Löhningen www.ews-tool.de	<b>Technische Änderungen vorbehalten!</b> <i>Subject to technical modifications!</i> IDENT: DEWS004719 REV: -/A 196631	
--	--	--	--	--	---

Nr. - No. **40.40VX4KRVL3EKX174**

196631