



EWS-Varia VX4  
Anlagefläche  
contact surface

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Bemerkung - Note  
Für Trockenlauf geeignet!  
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data  
Weight = 6.643 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 100 / 100 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1  
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
**Axial Bohr und Fräskopf**  
**Axial drilling and milling head**

**EWS** Tool Technologies  
EWS Weigelt GmbH & Co. KG  
Maybachstr. 1  
D-73066 Uhingen  
www.ews-tools.de  
Nr. - No.  
**40.60VX4NLIK**

Technische Änderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!  
IDENT: DEWS044335  
REV: -/C  
MNR.  
**198125**



Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdruercklich zugestanden.  
Zuwoiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.