



Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------------|---|--|---|---|
| Bemerkung - Note | Technische Daten - technical data Weight = 5.572 [kg] Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 each Sp. [Nm] Speed max. (n1/n2) = 12000 / 12000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 | Benennung - Title |  <small>EWS Weigelt GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tools.de</small> | Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS028439 |  REV: -/A MNR. |  |
| | | | Nr. - No. 60.30VX3LDCTXHSD12 | 204743 | | |