




Hydrodehnfutter / *hydraulic chuck* NBC-12/16-40

Hülsen / *collets* 28.12xxHYDSP

XX (Ø)	3	4	5	6	7	8	9	10
	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8			

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - <i>Note</i> Schutzrecht angemeldet Trademark right applied	Technische Daten - <i>technical data</i> <i>Weight</i> = 0.716 [kg]	Benennung - <i>Title</i> Vollbohrerhalter <i>U -drill holder</i>	 EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tools.de	Technische Änderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i> IDENT: DEWS034771	 REV: -/A MNR. 205927	
--	--	---	--	---	---	---