



# WSTV TOOLS

|           |            |  |         |              |                 |
|-----------|------------|--|---------|--------------|-----------------|
| Zeichner  | Material   | 19MnCr5 (1.7131)                                 | A4      | Oberfläche   | -               |
| gepr. dt. | Maße       | -  |         | gehärtet     | -               |
| best.     | gew./Brut. | -  | Maßstab | Härtetiefe   | -               |
| Datum     | gewuchtet  | -  | 1:1     | Sensitivität | -               |
| W/1139907 | Artikel:   | DIN2080 DK30-ER32-50<br>(2-20) Spannzangenfutter |         | Artikel Nr.  | 31.208030R32L50 |