



189,8

63

47,8

R5

Ø 63

DIN2080 SK

MSW TOOLS

Zeichner	Material	18MnCr5 (1.7131)	A4	Oberfläche	-
geprüft	Maße	-		gehärtet	-
best.	gew./Brt.	-	Maßstab	Härtetiefe	-
Datum	gewuchtet	-	1:1	Sensitivität	-
Artikel-Nr.	DIN2080 DK50 ER40-63 (3-26) Spannzangenrührer		Artikel-Nr.	31.208050Z40L63	
W139956					