



Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Gewindebohrzange / tapping collet
ET-1-25 M3-M10

Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
225

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Bemerkung - Note</p> <p>Schutzrecht angemeldet Trademark right applied</p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p>Weight = 0.454 [kg]</p>	<p>Benennung - Title</p> <p>Spannzangenaufnahme Collet chuck holder</p>	<p>EWS Tool Technologies</p> <p><small>EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 UHINGEN www.ews-tools.de</small></p>	<p>Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!</p> <p>IDENT: DEWS048001</p>	<p></p> <p>REV: -/B</p> <p>MNR. S00840</p>	<p>QR</p>
<p>Nr. - No. 31.V425L28</p>		<p>31.V425L28</p>		<p>S00840</p>		<p>QR</p>