

950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 7 x 190 mm

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben



| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| EAN: | 4013288037701 | Abmessung: | 190x30x8 mm |
| Teilenr: | 05021632001 | Gewicht: | 71 g |
| Artikel-Nr: | 950 L | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82041100 |

- Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
- Innensechskantschlüssel mit Hex-Plus-Vorteil für ein längeres Schraubenleben
- Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung
- Mit extra langem Schenkel
- Metrisch

Hochwertiger Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung garantiert hohen Korrosionsschutz. Mit extra langem Schenkel.

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_l.html

Wera - 950 L
05021632001 - 4013288037701

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben

Winkelschlüssel



Wir haben die klassischen Winkelschlüssel einfach in Frage gestellt, weil sie beim Arbeiten viel zu oft die Schraubenkopfprofile verrunden. Mit der Folge, dass Schrauben nicht mehr betätigt werden können und man abrutscht. Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden.

Hex-Plus



Innensechskantschrauben haben das Problem, schnell "rundgedreht" zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess führt schließlich zum "Runddrehen". Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Größenkennzeichnung








Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand; die "Take it easy"-Winkelschlüssel haben zudem noch eine Farbcodierung.

Oberflächenschutz



Gestellverchromte Winkelschlüssel für hervorragenden Oberflächenschutz und lange Lebensdauer.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| |  mm |  mm |  mm |  inch |  inch |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| 05021600001 ¹⁾ | 1,5 | 90 | 14 | 3 1/2" | 9/16" |
| 05021605001 | 2,0 | 100 | 16 | 4" | 5/8" |
| 05021610001 | 2,5 | 112 | 18 | 4 7/16" | 23/32" |
| 05021615001 | 3,0 | 126 | 20 | 5" | 25/32" |
| 05021620001 | 4,0 | 140 | 25 | 5 1/2" | 1" |
| 05021625001 | 5,0 | 160 | 28 | 6 5/16" | 1 3/32" |
| 05021630001 | 6,0 | 180 | 32 | 7 1/16" | 1 1/4" |
| 05021632001 | 7,0 | 190 | 30 | 7 1/2" | 1 1/4" |
| 05021635001 | 8,0 | 200 | 36 | 8" | 1 7/16" |
| 05021640001 | 10,0 | 219 | 40 | 8 11/16" | 1 9/16" |
| 05021645001 | 12,0 | 250 | 45 | 10" | 1 3/4" |

1) Herkömmliches Sechskantprofil

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_l.html

Wera - 950 L
05021632001 - 4013288037701

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 7 x 190 mm

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben



Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_l.html

Wera - 950 L

05021632001 - 4013288037701