

<b>EAN:</b>	4013288093554	<b>Abmessung:</b>	69x22x8 mm
<b>Teilenr:</b>	05026354001	<b>Gewicht:</b>	5 g
<b>Artikel-Nr:</b>	1267 A TORX®	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82054000

- TORX® Fähnchenschlüssel für Innen TORX® Schrauben
- Mehrkomponentiger Griff
- Rundklinge mit BlackLaser-Vergütung für hervorragenden Oberflächenschutz und lange Lebensdauer
- Mit hohem Korrosionsschutz
- Hohe Drehmomentübertragung bei kleinen Schrauben

Hochwertiger Wera Fähnchenschlüssel für Innen TORX® Schrauben. Hohe Drehmomentübertragung bei kleinen Schrauben. Besonders zum Auswechseln von Wendschneidplatten geeignet. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Mehrkomponentig für besonders guten Griff.






**Weblink**

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_faehnchenschluessel\\_1267\\_a\\_torx.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_faehnchenschluessel_1267_a_torx.html)

Wera - 1267 A TORX®  
05026354001 - 4013288093554

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

		 mm	 mm	 mm	 inch
05026350001	TX 6	33	62,0	3,0	1 19/64"
05026351001	TX 7	33	62,0	3,0	1 19/64"
05026352001	TX 8	40	69,0	3,0	1 37/64"
05026353001	TX 9	40	69,0	3,0	1 37/64"
<b>05026354001</b>	<b>TX 10</b>	<b>40</b>	<b>69,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1 37/64"</b>

Weblink

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_faehnenschluessel\\_1267\\_a\\_torx.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_faehnenschluessel_1267_a_torx.html)

Wera - 1267 A TORX®  
05026354001 - 4013288093554

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de