

712 Adapterklinge, 1/4" x 175 mm

Kraftform Kompakt Vario ohne Ratschenfunktion - 6 mm Vario-Klingen/Adapter.



EAN:	4013288006165	Abmessung:	175x11x11 mm
Teilenr:	05040001001	Gewicht:	54 g
Artikel-Nr:	712	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	84661038

- Vario-Adapterklinge
- Nicromatt
- 6 mm Sechskantklinge
- Für Steckschlüsseleinsätze mit 1/4" Innenvierkant

Adapterklinge zur Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen mit 1/4"-Innenvierkant.

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_ohne_ratschenfunktion_6_mm_vario-klingen_adapter_712.html

Wera - 712
05040001001 - 4013288006165

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

712 Adapterklinge, 1/4" x 175 mm

Kraftform Kompakt Vario ohne Ratschenfunktion - 6 mm Vario-Klingen/Adapter.







Vario Adapter



Mittels Adapter können mit den Handgriffen mit 6 mm-Aufnahme auch 1/4"-Sechskant- und Vierkantantriebe nach DIN ISO 1173-C 6,3 und DIN 3120 angetrieben werden.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

	 inch	 mm	 mm	 inch
05040001001	1/4"	6	175	7"

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_ohne_ratschenfunktion_6_mm_vario-klingen_adapter_712.html

Wera - 712

05040001001 - 4013288006165

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de