

Steckschlüsseinsätze



EAN:	4013288105752	Abmessung:	165x60x22 mm
Teilenr:	05073507001	Gewicht:	42 g
Artikel-Nr:	869/4 M SB SiS	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Steckschlüsseinsatz für Außensechskantschrauben
- Mit starkem Dauermagnet
- Metrisch
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Metrischer Steckschlüsseinsatz für Außensechskantschrauben. Mit starkem Dauermagnet. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_steckschluesseleinsaetze_869_4_m_sb_sis.html

Wera - 869/4 M SB SiS
05073507001 - 4013288105752

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Steckschlüsseinsätze

Magnetisch



Steckschlüsseinsätze in magnetischer Ausführung zum leichteren Ansetzen der Schrauben.

Weblink

https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_steckschluesseleinsaetze_869_4_m_sb_sis.html

Wera - 869/4 M SB SiS
05073507001 - 4013288105752

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

869/4 M SB Steckschlüsseinsätze, magnetisch, 12 x 50 mm

Steckschlüsseinsätze




Satz-Inhalt:

869/4 M Steckschlüsseinsätze, magnetisch, 12 x 50 mm



05060427001

1x 12 x 50 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_steckschluesseleinsaetze_869_4_m_sb_sis.html

Wera - 869/4 M SB SiS
05073507001 - 4013288105752

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de