

Serie 7400 ESD Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm)
mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 7441 ESD x 1,2-3,0 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform Drehmomentschraubendreher



| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| EAN: | 4013288106971 | Abmessung: | 170x40x40 mm |
| Teilenr: | 05074731001 | Gewicht: | 188 g |
| Artikel-Nr: | 7400 ESD | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82054000 |

- Einstellbarer Kraftform ESD Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter
- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von $\leq 10^9$ Ohm
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Mit Rapidaptor Schnellwechselfutter für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb

Wera Drehmomentschraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit. Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug. Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts. Rapidaptor-Schnellwechselfutter für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenzt Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).



Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_esd_kraftform_drehmomentschraubendreher_7400_esd.html

Wera - 7400 ESD
05074731001 - 4013288106971

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Einstellbare Drehmomentwerkzeuge



Die einstellbaren Drehmomentschraubendreher von Wera erlauben variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit. Der Anwender erhält beste Verarbeitungsqualität mit bewährter Ergonomie im bekannten Wera Design.

Wera ESD Werkzeuge



Die Widerstandsanforderungen an ESD Schraubwerkzeuge sind der DIN EN 61340-5-1 entnommen. Zu dieser Norm gehört unter anderem ein Handgriff aus einem definiert elektrisch leitenden Material. Die Wera Produkte der Serie ESD erfüllen diese Norm und die noch strengeren Vorschriften einiger Technologieunternehmen.

Einfache Einstellung



Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes von Hand.

Gute Ablesbarkeit



Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts.

Lupe zum Aufstecken



Die Artikel 7430, 7431 und 7432 werden mit einer Lupe geliefert. Diese Lupe kann auf die Skala aufgesteckt werden. Damit wird die Ablesbarkeit der Skala verbessert.

Messgenauigkeit




Messgenauigkeit $\pm 6\%$ (Artikel 1430: $\pm 10\%$) nach Norm DIN EN ISO 6789. Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments.

Unbegrenzt Lösemoment



Unbegrenzt Lösemoment zur Lösung festsitzender Schrauben.

Variabel



Variabel durch blitzschnellen Bit- oder Nuss-Wechsel dank Rapidaptor-Technologie.

Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_esd_kraftform_drehmomentschraubendreher_7400_esd.html







Wera - 7400 ESD
05074731001 - 4013288106971

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 ESD Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm)
mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 7441 ESD x 1,2-3,0 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform Drehmomentschraubendreher



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| | art. no. |  inch |  Nm |  Nm |  mm |  mm |  inch | |
|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| | 05074780001 ¹⁾ | 7430 ESD | 1/4" | 0,10-0,34 | 0,015 | 89 | 142 | 5 7/16" |
| | 05074782001 ¹⁾ | 7431 ESD | 1/4" | 0,30-1,00 | 0,05 | 89 | 142 | 5 7/16" |
| | 05074784001 ¹⁾ | 7432 ESD | 1/4" | 0,90-1,50 | 0,05 | 89 | 142 | 5 7/16" |
| | 05074730001 | 7440 ESD | 1/4" | 0,3-1,2 | 0,05 | 105 | 155 | 6" |
| | 05074731001 | 7441 ESD | 1/4" | 1,2-3,0 | 0,10 | 105 | 155 | 6" |

1) Mit Lupe zum Aufstecken, so kann die Skala gut abgelesen werden.

Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_esd_kraftform_drehmomentschraubendreher_7400_esd.html

Wera - 7400 ESD
05074731001 - 4013288106971

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de