

## Produktdatenblatt uvex 1 business Halbschuh 8448 1 - 3 S3 SRC

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth**

<b>Allgemeine Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Leichter und flexibler S3-Sicherheitshalbschuh in moderner Business Optik</li><li>• Farbige Akzente mit handwerklichen Details</li><li>• Großzügige Passform</li><li>• Aus weichem, hydrophobiertem, vollnarbigem Glattleder</li><li>• Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen</li></ul>
<b>Schutzmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm</li><li>• Ausgestattet mit Stahlkappe</li><li>• Ergonomisch gestaltete PU-Laufsohle mit sehr guter Rutschhemmung</li><li>• Nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs</li></ul>
<b>Komfortmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Weich gepolsterte Lasche und Schaftabschluss</li><li>• Herausnehmbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem</li><li>• Geringes Gewicht</li><li>• Außerordentlicher Tragekomfort durch optimierten Leisten sowie atmungsaktive Materialien</li></ul>
<b>Laufsohle</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PUR-Laufsohle, non-marking</li><li>• Ergonomisch gestaltete Profilierung</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extrem flexibel</li> <li>• Öl- und Benzinbeständig</li> <li>• Kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120°C</li> <li>• Sehr gute rutschhemmende Eigenschaften</li> </ul>																
<b>Zertifikate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zertifiziert mit uvex medicare gemäß DGUV-Regel 112-191 für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen</li> </ul>																
<b>Einsatzgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leichte Anwendung</li> </ul>																
<b>Technische Daten</b>	<table> <tr> <td>Art.-Nr.</td> <td>8448 1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Weite</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Norm</td> <td colspan="3">EN ISO 20345:2011 S3 SRC</td> </tr> <tr> <td>Größe</td> <td colspan="3">39 – 52</td> </tr> </table>	Art.-Nr.	8448 1	2	3	Weite	10	11	12	Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			Größe	39 – 52		
Art.-Nr.	8448 1	2	3														
Weite	10	11	12														
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC																
Größe	39 – 52																
<b>Zubehör</b>	<p><i>Auswechselbares Fußbett</i> (Artikelnr.: 9515 7-9)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bietet vollflächige Dämpfung des Fußes und Komfort in exponierten Belastungszonen</li> <li>• Hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien</li> <li>• Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen</li> <li>• Hautverträgliches, angenehmes Obermaterial</li> </ul> <p><i>Schnürsenkel</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwarz (Artikelnr.: 9599.7.99)</li> </ul>																