

uvex

Augenschutz


10.01.2019

Produkt Datenblatt Modell uvex pheos 9192 385



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

Produktcharakteristik	<ul style="list-style-type: none">• moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit duosphärischer Scheibentechnologie• metallfrei• zusätzlicher Schutz der Augenbrauen durch Eye plus Protection, also Abschrägung im oberen Bereich• weiche rutschhemmende Bugelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen• sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen• gut mit anderer PSA kombinierbar
Technische Details	
Fassung	Bügel
Material	POM/TPE
Merkmal	ausgezeichnete Ventilation
Farbe	schwarz-gelb

<p>Hersteller EN-Norm Mechanische Festigkeit</p> <p>Konformitätszeichen Beständigkeit gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen</p> <p>Scheibe</p> <p>Material Scheibendicke Beschichtung Farbe UV-Schutz</p>	<p>Kennzeichnung W 166 F (45 m/s) CE</p> <p>T</p>
<p>Schutzstufe Hersteller Optische Klasse Mechanische Festigkeit Beständigkeit gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen Oberflächenbeständig- keit gg. kleine Teilchen Beständigkeit gegen Beschlagen Konformitätszeichen Fabriksymbol</p>	<p>Kennzeichnung 2C-1,2 (DIN EN 170) W 1 F (45 m/s) T</p> <p>K</p> <p>N</p> <p>CE</p> 

Sonstiges

Gewicht
Verpackung

30 g
5 Brillen pro Box
160 Brillen pro Karton
DIN EN 166 + DIN EN 170
Kategorie II