

uvex

Kopfschutz

TD-15141-00

Produkt Datenblatt LED-Kopflampe 9790.062 KS-UVPH



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Produktcharakteristik

- LED-Helmlampe mit zwei getrennten Reflektoren für Distanz- und Flächenlicht
- Kompakte Bauform, entwickelt für das uvex pheos Visiersystem
- Vier unterschiedliche Betriebsmodi
- Schutzart IP 67 (Staub- und Wasserdicht)
- Einsatztemperatur -20 °C bis + 60 °C
- Stromquelle: 1,7 AH Li-Ion Akkumulator
- Lichtstrom bis max. 115 Lumen
- Lichtstrom bis min. 55 Lumen
- Leuchtdauer: 25 Stunden

Gewicht 80 g (ohne Batterien)

Lieferumfang LED-Helmlampe, Ladeadapter, Micro-USB-Ladegerät

Varianten

Artikelnummer	Farbe/Ausführung	Verpackungseinheit
9790.062	LED-Kopflampe KS-UVPH	1 Stück
9790.063	LED-Kopflampe KS-UVPHEX (ATEX)	1 Stück