

uvex

Kopfschutz

TD-15142-00

Produkt Datenblatt LED-Kopflampe 9790.063 KS-UVPHEX



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Produktcharakteristik

- LED-Helmlampe mit 2 getrennten Reflektoren für Distanz- und Flächenlicht
- Kompakt Bauform, entwickelt für das uvex pheos Visiersystem
- Explosionsgeschützte Version
- ATEX Zulassung
- Vier unterschiedliche Betriebsmodi
- Schutzart IP 67 (Staub- und Wasserdicht)
- Einsatztemperatur -20 °C bis + 60° C
- Stromquelle: 1,7 AH Li-Ion Akkumulator
- Lichtstrom bis max. 115 Lumen
- Leuchtdauer: 25 Stunden

Gewicht

80 g (ohne Batterien)

Lieferumfang

LED-Helmlampe, Ladeadapter, Micro-USB-Ladegerät

Varianten

Artikelnummer	Farbe/Ausführung	Verpackungseinheit
9790.062	LED-Kopflampe KS-UVPH	1 Stück
9790.063	LED-Kopflampe KS-UVPHEX (ATEX)	1 Stück