

uvex

Kopfschutz

TD-15143-00

Produkt Datenblatt LED-Kopflampe u-cap sport



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Produktcharakteristik	<ul style="list-style-type: none">• Einfache Montage über Magnetadapter an die uvex u-cap sport Anstoßkappe• LED-Helmlampe mit 2 getrennten Reflektoren für Distanz- und Flächenlicht• Schutzart IP 66 (kompletter Schutz gegen Staub und intensiv spritzendes Wasser)• Einsatztemperatur -20 °C bis + 45° C• Stromquelle: 3 x AAA Batteriebetrieb (auch wieder aufladbare Zellen)• Lichtstrom bis max. 100 Lumen• Leuchtweite 3m- 80m (abhängig vom verwendeten Lichtmodus)• Leuchtdauer 30 – 150 h (abhängig vom verwendeten Lichtmodus)• Lieferung ohne Batterien
------------------------------	--

Gewicht	55 g (ohne Batterien)
Lieferumfang	LED-Lampe, Anstoßkappenadapter, Stirnband

Varianten

Artikelnummer	Farbe/Ausführung	Verpackungseinheit
9790.064	LED-Kopflampe u-cap sport	1 Stück

Zubehör

Artikelnummer	Farbe/Ausführung	Verpackungseinheit
9790.069	Adapter zur Kombination mit den uvex Helmen pheos und pheos alpine	1 Stück