

## Visiere & Gesichtsschutz

25.03.2020

## Produkt Datenblatt Modell 9706 514



## UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Produktcharakteristik  Technische Details	<ul> <li>Leichter Gesichtsschutzschirm in robuster Kunststoffausführung</li> <li>Integrierte Stirnabdeckung</li> <li>Komfortable Einstellmöglichkeit auf jeweilige Kopfgröße über einen Drehverschluss</li> <li>Stufenlose Einstellbarkeit des Hochklappmechanismus</li> <li>Leicht durchführbarer Scheibenwechsel</li> <li>Nicht mit Schutzhelmen kombinierbar</li> </ul>
Tragkörper	
Material	PA
Farbe	schwarz
	Kennzeichnung Tragkörper
Hersteller	W
EN Norm	166
Verwendungsbereich	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer)
Mech. Festigkeit	F (45 m/s)
Konformitätszeichen	CE

Rev. St. 2 Datum: 25.03.2020 Seite 1 von 2

Visierscheibe

CA Material 1,0 mm Dicke

Innenseite beschlagfrei Beschichtung

Farbe farblos **UV-Schutz UV 380** 

Kennzeichnung Visierscheibe

Filter 2C-1,2 Hersteller W Optische Güteklasse

Mechanische Festigkeit F (45 m/s) Ν

Beständigkeit gegen

Beschlagen

Konformitätszeichen CE

**Sonstiges** 

Gewicht 237 g

Abmessungen 540x194 mm

Einzeln verpackt in Polybeutel Verpackung

15 Schutzschirme pro Karton

Normerfüllung EN 166 + EN 170

**PSA-Kategorie** Kategorie II

## Ersatzteile und Zubehör:

ArtNr. 9050 517	Ersatzscheibe Visier
-----------------	----------------------

Rev. St. 2 Datum: 25.03.2020 Seite 2 von 2