

Produkt Datenblatt LED-Kopflampe 9790.029 KS-6002 DUO



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Produktcharakteristik	<ul style="list-style-type: none">• LED-Helmlampe mit zwei getrennten Reflektoren für Distanz- und Flächenlicht• Kompakte Bauform• Vier unterschiedliche Betriebsmodi• Schutzart IP 67 (Staub- und Wasserdicht)• Einsatztemperatur -20 °C bis + 60° C• Stromquelle: 1,7 AH Li-Ion Akkumulator• Lichtstrom bis max. 200 Lumen• Beleuchtungsstärke bis max. 8500 Lux• Leuchtdauer max. 11 Stunden• Ladedauer: ca. 5 Stunden
------------------------------	--

Gewicht	115 g
Lieferumfang	LED-Helmlampe, Ladegerät

Varianten

Artikelnummer	Farbe/Ausführung	Verpackungseinheit
9790.029	LED-Kopflampe KS-6002 DUO	1 Stück