

ZOOM

03.5627

**3**years
warranty** go to scangrip.com to register

LED



120 lm/W

10 / 80 / 220 lumen
Step 1/Step 2/Step 355-1200
lux @0.5m

10° / 60°

3.7V / 2000
mAh Li-ion

4.5h-19h



2.5h



-10° to +40°C



IP54



IK07



1m



78x46,4x46,6mm



109g

Included USB cable.
Charging input
5V DC 1A

UK ZOOM

WARNING:

- Always respect applicable legislation for working with electrical equipment in order to reduce the risk of accidents.
- Avoid looking directly into the beam of light, as this will result in dazzling.
- Do not use the lamp near a naked flame.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- Luminaire is only suitable for direct mounting on non-combustible surfaces.

USB POWER OUTLET:

- Built-in USB power outlet to charge mobile devices.
- Output: 5V, 1A

USE:

- To turn the lamp on or off, press the A button.
- To increase the brightness, press the B button.
- To decrease the brightness, press the C button.
- When the brightness level is changed, the new value is saved, and the lamp will start at that level the next time it is turned on.

BATTERY COMPLIANCE:

- The work light is designed to be used with Metabo CAS batteries.
- The lamp is also compatible with 3rd party 18V batteries by using the SCANGRIP CONNECT system.
- It will accept the following battery voltages; 12V and 18V.
- It is possible to use a Scangrip power supply instead of a battery.

WARNING - RISK OF FIRE:

- Minimum distance from lighted objects 0.1m 



Discarded electrical products must not be disposed of together with household waste. Please use recycling facilities. Ask your local authority or retailer for advice on recycling.

D ZOOM

ACHTUNG:

- Beachten Sie immer die allgemeinen Sicherheitsvorschriften für den Gebrauch von Elektrogeräten, um die Unfallgefahr zu verringern.
- Nicht direkt in das Licht schauen, da es Blendung verursacht.
- Die Lampe nur in der Nähe von offenen Flammen benutzen.
- Die Lichtquelle der Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht, muss die ganze Leuchte ersetzt werden.
- Die Armatur ist nur für die Direktmontage auf nicht brennbaren Oberflächen geeignet.

USB-STECKDOSE:

- Eingebaute USB-Buchse für Aufladen von mobilen Einheiten.
- Ausgangsspannung: 5 V, 1 A

GEBRAUCH:

- Um die Leuchte ein- oder auszuschalten, drücken Sie die A Taste.
- Um die Helligkeit zu erhöhen, drücken Sie die B Taste.
- Um die Helligkeit zu reduzieren, drücken Sie die C Taste.
- Wenn die Helligkeitsstufe geändert wird, wird der neue Wert gespeichert, und die Lampe startet beim nächsten Einschalten mit dieser Stufe.

AKKU-KOMPATIBILITÄT:

- Die Arbeitsleuchte ist für den Gebrauch mit Metabo-CAS-Akkus gebaut.
- Die Lampe ist auch mit 18-V-Akkus von Drittanbietern kompatibel, die das SCANGRIP CONNECT-System verwenden.
- Sie kann mit den folgenden Spannungen betrieben werden 12 V und 18 V.
- It is possible to use a Scangrip power supply instead of a battery.

ACHTUNG - BRANDGEFAHR:

- Mindestabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1 m



Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen separat über Sondermüllannahmestellen entsorgt oder an den Handel zurückgegeben werden. Handel und Kommunen sind zur kostenlosen Rücknahme verpflichtet.

DK ZOOM

ADVARSEL:

- Respekter altid den gældende lovgivning for arbejde med elektrisk udstyr for dermed at reducere risikoen for ulykker.
- Undgå at se direkte ind i lysstrålen, da det vil medføre blænding.
- Anvend ikke lampen i nærheden af åben ild.
- Lyskilden på lampen kan ikke udskiftes; når lyskilden er opbrugt skal hele lampen udskiftes.
- Lampen er kun egnet til direkte montering på ikke-brændbare overflader.

USB STIK:

- Indbygget USB-stik for opladning af mobile enheder.
- Ladespænding/-strøm: 5 V, 1 A

BETJENING:

- For at tænde eller slukke lampen tryk på A knappen.
- For at forøge lysstyrken tryk på B knappen.
- For at reducere lysstyrken tryk på C knappen.
- Når lysstyrken ændres gemmes indstillingen og lampen vil tænde på samme niveau næste gang.

BATTERIKOMPATIBILITET:

- Arbejdslampen der designet til at kunne anvendes med Metabo-CAS-batterier.
- Lampen er også kompatibel med 18V-batterier fra andre producenter, der bruger SCANGRIP CONNECT-systemet.
- Den kan anvendes med følgende batterisætninger: 12 V og 18 V.
- Det er muligt at anvende en Scangrip-strømforsyning i stedet for et batteri.

ADVARSEL - BRANDFARE:

- Minimumafstand til det belyste emne 0,1 m



Kasserede elektriske produkter må ikke bortslettes sammen med husholdningsaffald. Benyt venligst genbrugsanlæg. Spør din lokale kommune eller forhandler for genbrug rådgivning.

FR ZOOM

ATTENTION:

- Il faut toujours respecter les lois en vigueur pour le travail avec l'équipement électrique. Ceci pour réduire le risque d'accidents.
- Ne pas regarder directement dans le faisceau de lumière. Ceci pour éviter l'éblouissement.
- Né jamais utiliser la lampe à proximité de flammes.
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées : lorsque les lampes sont en fin de vie, remplacer l'ensemble de l'équipement.
- Ce luminaire est conçu uniquement pour un montage direct sur des surfaces non combustibles.

PRISE D'ALIMENTATION USB:

- Prise d'alimentation USB intégrée pour charger les unités mobiles.
- Sortie : 5 V, 1 A

UTILISATION:

- Pour allumer ou éteindre la lampe, appuyer sur le A bouton.
- Pour augmenter la luminosité, appuyer sur le B bouton.
- Pour diminuer la luminosité, appuyer sur le C bouton.
- Lorsque le niveau de luminosité est modifié, la nouvelle valeur est enregistrée et la lampe s'allumera à ce niveau lors de la prochaine utilisation.

CONFORMITÉ DE LA BATTERIE:

- La lampe de travail est conçue pour être utilisée avec des batteries Metabo CAS.
- La lampe est également compatible avec les batteries 18V tiers en utilisant le système SCANGRIP CONNECT.
- Elle est compatible avec les tensions de batterie suivantes : 12 V et 18 V.
- Il est possible d'utiliser une alimentation Scangrip au lieu d'une batterie.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'INCENDIE:

- Respectez une distance de 0,1 m par rapport à l'éclairage

0,1m



Il est interdit de jeter les produits électriques mis au rebut avec les ordures ménagères. Il faut les retourner à un centre de recyclage. Consulter les autorités locales ou le revendeur pour conseils sur le recyclage.

NL ZOOM

WAARSCHUWING:

- Volg bij werkzaamheden met elektrische uitrusting altijd de geldende wet- en regelgeving om de kans op ongevallen te minimaliseren.
- Kijk niet direct in de lamp om verblinding te voorkomen.
- Gebruik de lamp niet in de nabijheid van open vuur.
- De lichtpeer van deze lamp kan niet worden vervangen; wanneer de peer is uitgebrand, moet de hele lamp worden vervangen.
- De licharmatuur is uitsluitend geschikt voor directe montage op niet-brandbare oppervlakken.

USB-VOEDINGSAANSLUITING:

- Ingebouwde USB-voedingsaansluiting om mobiele apparaten op te laden.
- Uitgang: 5V, 1A

GEBRUIK:

- Druk op de A knop om de lamp in of uit te schakelen.
- Om de helderheid te verhogen, drukt u op de B knop.
- Om de helderheid te verlagen, drukt u op de C knop.
- Wanneer het helderheidsniveau wordt gewijzigd, wordt de nieuwe waarde opgeslagen en begint de lamp op dat niveau de volgende keer dat deze wordt ingeschakeld.

BATTERIJCONFORMITEIT:

- De werklamp is ontworpen voor gebruik met Metabo CAS-batterijen.
- De lamp is ook compatibel met 18 V-batterijen van andere fabrikanten met behulp van het SCANGRIP CONNECT-systeem.
- Het accepteert de volgende batterijspanningen: 12V en 18V.
- Het is mogelijk om een Scangrip-voeding te gebruiken in plaats van een batterij.

WAARSCHUWING - BRANDGEVAAR:

- minimale afstand tot verlichte objecten 0,1 m 



Afgedankte elektrische producten mogen niet worden aangevoerd met het huishoudelijk afval. Lever in bij een afvalinzamelstation. Vraag uw plaatselijke overheid of winkelier om advies inzake recycling.

ES ZOOM

ADVERTENCIA:

- Para reducir el riesgo de accidentes, respete siempre la legislación aplicable para el trabajo con equipos eléctricos.
- Evite mirar directamente el haz de luz, ya que produce deslumbramiento.
- No use la lámpara cerca de una llama abierta.
- La fuente de luz de esta lámpara no se puede sustituir; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se deberá sustituir la lámpara completa.
- Esta luminaria solo es adecuada para el montaje directo sobre superficies no combustibles.

ENCHUFE USB:

- Enchufe USB incorporado para cargar dispositivos móviles.
- Salida: 5V,1A

USO:

- Para encender o apagar la lámpara, pulse el A botón.
- Para aumentar el brillo, pulse el B botón.
- Para disminuir el brillo, pulse el C botón.
- Cuando se cambia el nivel del brillo, se guarda el nuevo valor.
La próxima vez que se encienda la lámpara, se encenderá en el nivel guardado.

DESEMPEÑO DE LA BATERÍA:

- El foco de trabajo está diseñado para ser utilizado con baterías Metabo CAS.
- La lámpara también es compatible con baterías de 18 V de otros fabricantes mediante el sistema SCANGRIP CONNECT.
- Acepta los voltajes de baterías 12V y 18V.
- Es posible utilizar una fuente de alimentación Scangrip en lugar de una batería.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO:

- Distancia mínima de los objetos iluminados 0,1 m



Los productos eléctricos no pueden desecharse junto con los residuos domésticos. Le rogamos que use los centros de reciclaje. Solicite asesoramiento sobre reciclaje al vendedor o a las autoridades locales.

PT ZOOM

AVVISO:

- Respeite sempre a legislação aplicável ao trabalho com equipamento elétrico a fim de reduzir o risco de acidentes.
- Evite olhar diretamente para o feixe de luz, uma vez que ofusca.
- Não utilize a lâmpada perto de uma chama nua.
- A fonte de luz deste candeeiro não é substituível; quando a fonte de luz atinge o fim da sua vida útil, é necessário substituir o candeeiro completo.
- A luminária é adequada apenas para montagem direta em superfícies não combustíveis.

TOMADA DE ALIMENTAÇÃO USB:

- Tomada de alimentação USB incorporada para carregar dispositivos móveis.
- Saída: 5V, 1A

UTILIZAÇÃO:

- Para ligar ou desligar a lâmpada, pressione o A botão.
- Para aumentar o brilho, pressione o B botão.
- Para diminuir o brilho, pressione o C botão.
- Quando o nível de luminosidade é alterado, o novo valor é guardado e a lâmpada começará a esse nível na próxima vez que estiver ligada.

CONFORMIDADE DA BATERIA:

- A luz de trabalho foi concebida para ser utilizada com baterias Metabo CAS.
- A luz também é compatível com baterias de 18V de terceiros, se usado com o sistema SCANGRIP CONNECT.
- Aceitará as seguintes tensões de bateria: 12V e 18V.
- É possível utilizar uma fonte de alimentação Scangrip em vez de uma bateria.

AVISO - RISCO DE INCÊNDIO:

- Distância mínima de objetos iluminados 0,1 m

0,1 m



Os produtos elétricos rejeitados não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Utilize os centros de reciclagem. Peça à autoridade local ou ao vendedor conselhos sobre reciclagem.

IT ZOOM

AVVERTENZA:

- Rispettare sempre la legislazione applicabile per il lavoro con apparecchiature elettriche al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti.
- Evitare di guardare direttamente il fascio di luce in quanto provocherebbe abbagliamento.
- Non usare la lampada in prossimità di fiamme libere.
- La sorgente luminosa non è sostituibile, quando questa sarà a fine vita si dovrà provvedere alla sostituzione completa della lampada.
- L'apparecchio di illuminazione è adatto solo per il montaggio diretto su superfici non combustibili.

PRESA DI CORRENTE USB:

- Presa di corrente USB integrata per ricaricare i dispositivi mobili.
- Uscita: 5 V, 1 A

UTILIZZO:

- Per accendere o spegnere la luce, premere il A pulsante.
- Per aumentare la luminosità, premere il B pulsante.
- Per diminuire la luminosità, premere il C pulsante.
- Quando il livello di luminosità viene modificato, il nuovo valore viene salvato, e all'accensione successiva la luce inizierà a quel livello.

CONFORMITÀ DELLA BATTERIA:

- La luce di lavoro è progettata per essere utilizzata con le batterie CAS Metabo.
- La lampadina è compatibile anche con batterie da 8V di terzi utilizzando il sistema SCANGRIP CONNECT.
- Accetterà le seguenti tensioni della batteria: 12 V e 18 V.
- È possibile utilizzare un alimentatore Scangrip al posto di una batteria.

AVVERTENZA! RISCHIO D'INCENDIO:

- Tenere una distanza minima dagli oggetti illuminati di 0,1 m

10,1 m



I prodotti elettrici al termine del ciclo di vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di utilizzare gli impianti di riciclaggio. Chiedere alle autorità locali o al proprio rivenditore per informazioni sul riciclaggio.

PL ZOOM

OSTRZEŻENIE:

- Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia wypadku, należy zawsze przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących pracy z urządzeniami elektrycznymi.
- Nie patrzyć bezpośrednio na wiązkę światła, gdyż spowoduje to oślepienie.
- Nie używać lampy w pobliżu otwartego ognia.
- Nie ma możliwości wymiany źródła światła zamontowanego w lampie. Gdy źródło światła się zużyje, należy wymienić całą lampa.
- Oprawę można montować tylko bezpośrednio na powierzchniach niepalnych.

GNIAZDO ZASILANIA USB:

- Wbudowane gniazdo zasilania USB do ładowania urządzeń mobilnych.
- Wyjście: 5 V, 1 A

UŻYTKOWANIE:

- Aby włączyć lub wyłączyć lampę, naciśnij przycisk A.
- Aby zwiększyć jasność, naciśnij przycisk B.
- Aby zmniejszyć jasność, naciśnij przycisk C.
- Po zmianie poziomu jasności nowa wartość zostanie zapisana, a przy następnym włączeniu lampa uruchomi się z tą samą jasnością.

ZGODNOŚĆ Z BATERIAMI:

- Lampa robocza jest przeznaczona do stosowania z bateriami Metabo CAS.
- Lampa jest również kompatybilna z bateriami 18 V innych producentów dzięki systemowi SCANGRIP CONNECT.
- Można stosować baterie o napięciu 12 V i 18 V.
- Możliwe jest użycie zasilacza Scangrip zamiast baterii.

UWAGA - RYZYKO POŻARU:

- Minimalna odległość od zapalonych obiektów wynosi 0,1 m 



Nie wolno utylizować zużytych urządzeń elektrycznych wraz z odpadami domowymi. Należy skorzystać z placówek przetwarzania odpadów. Więcej informacji na temat przetwarzania odpadów udzielają lokalne władze lub sprzedawca.

BG ZOOM

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Винаги спазвайте приложимото законодателство при работа с електрическо оборудване, за да се намали рисъкът от злополуки.
- Избягвайте да гледате директно в светлинния лъч, тъй като това ще доведе до заслепяване.
- Не използвайте лампата в близост до открит пламък.
- Източникът на светлина на тази лампа е несменяем; когато източникът на светлина достигне края на експлоатационния си живот, цялата лампа трябва да се смени.
- Осветителното тяло е подходящо само за директен монтаж върху негорящи повърхности.

USB ИЗВОД ЗА ЗАХРАНВАНЕ:

- Вграден USB изход за зареждане на мобилни устройства.
- Изход: 5V, 1A

ИЗПОЛЗВАНЕ:

- За да включите или изключите лампата, натиснете A бутона.
- За да увеличите яркостта, натиснете B бутона.
- За да намалите яркостта, натиснете C бутона.
- Когато степента на яркост се промени, новата стойност се запазва и лампата ще започне от тази степен при следващото включване.

СЪВМЕСТИМОСТ НА БАТЕРИИТЕ:

- Работната лампа е предназначена за използване с батерии Metabo CAS.
- Лампата е съвместима и с 18V батерии на други производители при използване на система SCANGRIP CONNECT.
- Тя може да работи с батерии със следното напрежение: 12V и 18V.
- Възможно е да използвате захранване на Scangrip вместо батерия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР:

- Минимално разстояние от запалими предмети трябва да е 0,7 м

0,7 м



Излезлите от употреба електрически уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Моля, използвайте пунктове за рециклиране. Обърнете се към вашите местни власти или търговеца на дребно за съвет относно рециклирането.

SE ZOOM

VARNING:

- Respektera alltid gällande lagstiftning vid arbete med elektrisk utrustning så att risken för olyckor minimeras.
- Undvik att titta rakt in i ljustrålen eftersom du kommer att bländas.
- Använd inte lampan i närheten av öppen låga.
- Lampans ljuskälla kan inte bytas ut. När ljuskällan är förbrukad måste du byta ut hela lampan.
- Lampan är endast avsedd för direkt montering på eldfasta ytor.

USB-UTTAG:

- Inbyggt USB-uttag för laddning av mobila enheter.
- Effekt: 5V, 1A

ANVÄNDNING:

- Tryck på A knappen om du vill slå på eller stänga av lampan.
- Om du vill öka ljusstyrkan trycker du på B knappen.
- Om du vill minska ljusstyrkan trycker du på C knappen.
- När ljusstyrkan ändras, sparas den nya värdet, och lampan startar på denna nivå nästa gång den slås på.

BATTERIKOMPATIBILITET:

- Arbetsbelysningen är designad för att användas med Metabo CAS-batterier.
- Lampan är även kompatibel med 18V-batterier från 3:e part genom att använda systemet SCANGRIP CONNECT.
- Det accepterar följande batterispänningar: 12V och 18V.
- Det är möjligt att använda en Scangrip-strömförsljningsistället för ett batteri.

VARNING - BRANDRISK:

- Minsta avstånd från belysta objekt: 0,1 m 



Kasserade elektriska produkter får inte slängas i hushållssoporna. Ta med dem till en återvinningscentral. Fråga din kommun eller återförsäljare om du vill ha råd om återvinning.

FI ZOOM

VAROITUS:

- Noudata aina voimassa olevia sähkölaitteiden käytöö koskevia määräyksiä onnettomuusriskin pienentämiseksi.
- Älä katso suoraan valosäteeseen, koska se aiheuttaa hädästävän lääkäistymisen.
- Älä käytä valaisinta avotulen läheisyydessä.
- Valaisimen valonlähdettä ei voi vaihtaa; valonlähteen rikkoutuessa pitää koko valaisin vaihtaa.
- Valaisinta saa käyttää vain palamattomalla alustalla.

USB-VIRTUALÄHDE:

- Sisäänrakennettu mobiililaitteiden lataamiseen tarkoitettu USB-virtalähde.
- Teho: 5 V, 1 A

KÄYTTÖ:

- Valo kytetään päälle tai pois päältä painamalla A painiketta.
- Kirkkautta lisätään painamalla B painiketta.
- Kirkkautta vähennetään painamalla C painiketta.
- Kun kirkkaustasoa muutetaan, lusi arvo tallennetaan ja valo käynnistyy seuraavan kerran tällä asollalla.

YHTEENSOPIVAT AKUT:

- Työvalo on suunniteltu käytettäväksi Metabo CAS-akkujen kanssa.
- Lamppu on yhteensopiva myös kolmannen osapuolen 18V paristojen kanssa SCANGRIP CONNECT-järjestelmän avulla.
- Se ottaa vastaan seuraavat akkujännitteet: 12 V ja 18 V.
- Akun sijaan voidaan käyttää Scangrip-virtalähdettä.

VAROITUS - PALOVAARA:

- Minimietäisyys avotulesta 0,1 m 



Käytettyjä sähkölaitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana. Toimita ne mieluusti kierrätyshenkukseen. Kierrätysohjeita saat kunnan viranomaisilta tai jälleenmyyjiltä.

TR ZOOM

UYARI:

- Kaza riskini azaltmak için daima elektrikli ekipmanlarla çalışmaya ilgili mevzuatlara uyun.
- Geç kamaşmasına neden olabileceğinden ışık demetine doğrudan bakmaktan kaçının.
- Lambayı açık alevlerin yakınında kullanmayın.
- Bu lambanın ışık kaynağı değiştirilemez; ışık kaynağı ömrünün sonuna geldiğinde tüm lamba değiştirilmesidir.
- Luminaire yalnızca yanıcı olmayan yüzeyler üzerine doğrudan monte etmek için uygundur.

USB GÜC ÇIKIŞI:

- Mobil cihazları şarj etmek için dahili USB güç çıkışı.
- Çıkış: 5V, 1A

KULLANIM:

- Lambayı açmak veya kapatmak için A düğmesine basın.
- Parlaklığını artırmak için B düğmesine basın.
- Parlaklığını azaltmak için C düğmesine basın.
- Parlaklığını seviyesi değiştirildiği zaman, yeni değer kaydedilir ve lamba bir sonraki açıldığında bu seviyede çalışır.

PİL UYUMLULUĞU:

- Çalışma lambası Metabo CAS pillerle kullanılabilir. Üzerde tasarlanmıştır.
- Ayrıca lamba, SCANGRIP CONNECT sistemi kullanıldığından 3. taraf 18 V pillerle uyumludur.
- Şu pil gerilimlerine uyumludur: 12V ve 18V.
- Pil yerine Scangrip güç kaynağı kullanmak mümkündür.

UYARI - YANGIN TEHLİKESİ:

- Yanan nesnelerden en az 0,1 m uzakta tutulmalıdır

▷ 0,1 m



Atilacak elektrikli ürünler diğer ev atıkları ile birlikte bertaraf edilmemeli veya imha edilmemelidir. Lütfen geri dönüşüm tesisiini kullanın. Daha fazla bilgi edinmek için yerel makamlara veya satıcımıza danışın.



ZOOM

VAROVÁNÍ:

- Vždy dodržujte platné předpisy a nařízení pro práci s elektrickými zařízeními, abyste snížili riziko vzniku nehod.
- Nedívejte se přímo do světelného paprsku, jinak budete oslněni.
- Nepoužívejte svítílnu v blízkosti otevřeného plamenu.
- Nu lăsați bateria neîncărcată pentru o perioadă lungă de timp. - Supradescărcarea poate duce la deteriorarea bateriei.
- Svítidlo je vhodné pouze pro přímou montáž na nehořlavé povrchy.

USB NAPÁJECÍ ZÁSUVKA:

- Integrovaná USB napájecí zásuvka pro nabíjení mobilních zařízení.
- Výstupní výkon: 5 V, 1 A

POUŽITÍ:

- Chcete-li světlo zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko A.
- Chcete-li zvýšit jas, stiskněte tlačítko B.
- Chcete-li snížit jas, stiskněte tlačítko C.
- Při změně úrovně jasu se nová hodnota uloží a při příštím zapnutí se světlo rozsvítí na tuto úroveň.

KOMPATIBILNÍ BATERIE:

- Pracovní světlo je určeno pro použití s bateriemi Metabo CAS.
- Lampa je pomocí systému SCANGRIP CONNECT kompatibilní také s 18V bateriemi 3. stran.
- Lze jej používat s 12 V a 18 V bateriemi.
- Místo baterie je možné použít napájecí zdroj Scangrip.

VAROVÁNÍ - NEBEZPEČÍ POŽÁRU:

- Minimální vzdálenost od rozsvícených předmětů 0,1 m



Vyřazované elektrické výrobky se nesmí vyhazovat spolu s domovním odpadem. Při likvidaci využívejte zařízení na recyklaci. Informace k recyklaci vám sdělí místní samospráva nebo prodejce.

RO ZOOM

ATENȚIE:

- Pentru a reduce riscul de accidente, respectați întotdeauna legislația aplicabilă pentru lucrul cu echipamentele electrice.
- Nu priviți direct în fasciculul de lumină, deoarece provoacă orbirea.
- Nu folosiți lanterna în apropierea unei flăcări deschise.
- Sursa de lumină a lanternei nu se poate înlocui; când sursa ajunge la sfârșitul duratei de viață, lanterna trebuie înlocuită.
- Corpul de iluminat se poate monta doar pe suprafete ignifuge.

PRIZĂ USB:

- Priză USB încorporată, pentru încărcarea dispozitivelor mobile.
- Putere: 5 V, 1 A

UTILIZARE:

- Pentru aprinderea și stinserea lămpii, apăsați butonul A.
- Pentru a mări luminozitatea, apăsați butonul B.
- Pentru a reduce luminozitatea, apăsați butonul C.
- La modificarea nivelului luminozității valoarea nouă este salvată, iar la următoarea aprindere lampa preia nivelul respectiv.

CONFORMITATEA BATERIEI:

- Lampa de lucru este proiectată pentru a fi utilizată cu baterii Metabo CAS.
- Lampa este compatibilă și cu baterii de 18 V fabricate de terți prin utilizarea sistemului SCANGRIP CONNECT.
- Va accepta următoarele tensiuni ale bateriei: 12 V și 18 V.
- În locul unei baterii este posibilă utilizarea unei surse de alimentare Scangrip.

ATENȚIE - PERICOL DE INCENDIU:

- Distanța minimă până la obiectele luminate: 0,1 m



Produsele electrice dezafectate nu trebuie eliminate împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să apelați la centrele de reciclare. Cereți sfaturi referitoare la reciclare de la autoritățile locale sau de la magazin.



MANUFACTURER'S WARRANTY – Information for customers in Australia and New Zealand only

This SCANGRIP product is guaranteed for a period of 2 (two) years from date of purchase. This guarantee shall become invalid if the product has been misused, tampered with or accidentally damaged. If the product is defective, we undertake to repair or replace the product or any part of it that is defective; or wholly or partly recompense you if they are defective.

This guarantee is in addition to other rights and remedies available to consumers, all of which are given by us to you if you are a consumer. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian or New Zealand Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

If you wish to make claim, please return this product to the original place of purchase together with your purchase receipt or go to our website www.scangrip.com and fill out the claim form.

SCANGRIP.COM



DESIGNED BY
SCANGRIP
IN DENMARK

EU DESIGN PATENT PEN NO. 213346

