



TPF 6600 SN

- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Flachabsaugend bis zu einem Restwasserstand von 2-3 mm
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Langlebiges Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
- Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport

Bestell-Nr.	0250660006
EAN-Code	4003665502243
Nennaufnahmeleistung	450 W
Max. Fördermenge	6600 l/h
Max. Förderhöhe	6 m
Max. Druck	0.6 bar
Max. Eintauchtiefe	5 m
Druckanschluss	1 1/4" Innengewinde
Pumpengehäuse	Edelstahl
Schutzart IP	IP X8
Max. Korngröße bis	3 mm
Anzahl der Laufräder	1
Abmessungen	257 x 195 x 270 mm
Gewicht	4.6 kg
Kabellänge	10 m

Lieferumfang

Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter