



## TP 7500 SI

- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Flachabsaugend bis zu einem Restwasserstand von 2-3 mm
- Integrierter Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung
- Problemloser Einsatz in engeren Schächten bis 25 x 25 cm
- Universalanschluss

Bestell-Nr.	0250750013
EAN-Code	4003665401546
Nennaufnahmeleistung	300 W
Max. Fördermenge	7500 l/h
Max. Förderhöhe	6.5 m
Max. Druck	0.65 bar
Max. Eintauchtiefe	5 m
Druckanschluss	1 1/4" Außengewinde
Pumpengehäuse	Kunststoff
Schutzart IP	IP 68
Max. Korngröße bis	5 mm
Anzahl der Laufräder	1
Abmessungen	227 x 185 x 285 mm
Gewicht	4.2 kg
Kabellänge	10 m

**Lieferumfang**  
Multiadapter