



FSR 200 Intec

- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
- Sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis, dadurch ideal zum Arbeiten über Kopf
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Staubgeschützte Kugellager für hohe Lebensdauer der Maschine
- Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett
- Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers mit Adapter (Zubehör)

Bestell-Nr. EAN-Code	600066500 4007430153128
Schleifplatte	114 x 102 mm (1/4 Sheet)
Nennaufnahmeleistung	200 W
Leerlaufdrehzahl	13000 /min
Schwingzahl bei Leerlauf	26000 /min
Schwingkreis	1.4 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1.3 kg
Kabellänge	2.8 m

Lieferumfang

Lochstanze, Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter, Kunststoffkoffer