



## PowerMaxx BS

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
- Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes

Bestell-Nr.	600079500
EAN-Code	4007430243270
Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	1 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich	17 Nm
Max. Drehmoment hart	34 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.5 - 5 Nm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bohr-Ø Weichholz	18 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 360 / 0 - 1400 / min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.75 kg
Gewicht mit Akkupack	0.95 kg

### Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, Li-Power Stecksitz-Akkupack (12 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40, Werkzeugtasche