



## LSV 5-225

- Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich
- Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf
- M-Clean-Technologie: Wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs
- Ideale Anpassung des flexiblen Schleifkopfs an die Fläche für gute Arbeitsergebnisse
- Optimale Absaugergebnisse durch gefederten Bürstenkranz, der sich an die Oberfläche anpasst
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Geringes Gewicht für kraftsparendes Arbeiten im Dauereinsatz
- Ergonomisch gefomtes Griffrohr aus Aluminium und T-Handgriff für bequemes Halten in verschiedensten Positionen
- Einfach, schnell und werkzeuglos austauschbare Welle direkt auf der Baustelle bei Bedarf
- Abstellen der Maschine ohne Schlauch und Kabel zu knicken
- Mit umfangreichem Schleifmittelprogramm für jede Anwendung
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600103000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430282668</b>

Durchmesser des Schleiftellers	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1000 - 1650 /min
Nennaufnahmeleistung	500 W
Abgabeleistung	270 W
Mögliche Maschinenlänge	1.6 m
Gewicht ohne Netzkabel	3.8 kg
Kabellänge	4 m

### Lieferumfang

Schleifteller (sehr weich), Haftscheibblätter mit Multi-Lochung (je 1x P80, P100, P120, P150), Flexible Welle (als Ersatz), Anschlussmuffe, Sechskantschlüssel, Werkzeugtasche