



## SXE 450 TurboTec

- Patentierte Duo-Schwingkreisverstellung: Je nach Anwendung kann Feinschliff oder hoher Abtrag eingestellt werden.
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
- Power Control System: Keine Schleifriefen beim Aufsetzen der laufenden Maschine auf das Material
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Abnehmbarer Zusatzhandgriff
- Staubgeschützte Kugellager für lange Lebensdauer der Maschine
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Bestell-Nr.	600129700
EAN-Code	4007430168993
Durchmesser des Stütztellers	150 mm
Nennaufnahmeleistung	350 W
Leerlaufdrehzahl	4200 - 11000 /min
Schwingzahl bei Leerlauf	8400 - 22000 /min
Schwingkreis	2.8 / 6.2 mm
Gewicht ohne Netzkabel	2.2 kg
Kabellänge	4 m

### Lieferumfang

Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Textil-Staubbeutel, metaBOX 215