



LSV 5-225 Comfort mit variabler Längenverstellung

- Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich
- Zuschaltbares LED-Streiflicht zum direkten Erkennen und Bearbeiten von Unebenheiten und Riefen
- Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf
- Variable Längenverstellung: werkzeuglos verkürz- oder verlängerbar für enge Räume oder große Raumhöhen
- Erweiterbar auf Gesamtlänge 2,1 m mit zusätzlicher Verlängerung (Zubehör)
- M-Clean-Technologie: Wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs
- Ideale Anpassung des flexiblen Schleifkopfs an die Fläche für gute Arbeitsergebnisse
- Optimale Absaugergebnisse durch gefederten Bürstenkranz, der sich an die Oberfläche anpasst
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Ergonomisch gefomtes Griffrohr aus Aluminium und T-Handgriff für bequemes Halten in verschiedensten Positionen
- Einfach, schnell und werkzeuglos austauschbare Welle direkt auf der Baustelle bei Bedarf
- Abstellen der Maschine ohne Schlauch und Kabel zu knicken
- Mit umfangreichem Schleifmittelpogramm für jede Anwendung
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers

| | |
|-------------|---------------|
| Bestell-Nr. | 60013600 |
| EAN-Code | 4007430282675 |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Durchmesser des Schleiftellers | 225 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 1000 - 1650 /min |
| Nennaufnahmeleistung | 500 W |
| Abgabeleistung | 270 W |
| Mögliche Maschinenlänge | 1.1 / 1.6 / 2.1 m |
| Gewicht ohne Netzkabel | 4.5 kg |
| Kabellänge | 4 m |

Lieferumfang

Schleifteller (sehr weich), Haftschleifblätter mit Multi-Lochung (je 1x P80, P100, P120, P150), Flexible Welle (als Ersatz), Anschlussmuffe, Verlängerung, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer