



MHE 5

- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schlagzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Stellrad zur Vorwahl der Schlagzahl
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Optimale Wärmeableitung und geringes Gewicht durch Magnesiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz
- Serviceanzeige z.B. bei anstehendem Kohlebürstenwechsel und Lichtsignal für Netzspannung
- Frühwarnsystem durch Service-LED zum gezielten Einplanen des Kohlebürstenwechsels 8 Arbeitsstunden vor Abschaltung
- Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar für eine optimale Arbeitsposition

Bestell-Nr.	600148500
EAN-Code	4061792199231
Max. Einzelschlagenergie (EP-TA)	7.1 J
Max. Schlagzahl	3000 /min
Nennaufnahmeleistung	1100 W
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht ohne Netzkabel	5.7 kg
Kabellänge	6 m

Lieferumfang

Bügelhandgriff, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer