



DSE 280 Intec

- Zum effektiven Schleifen von Ecken und Kanten
- Patentierte, drehbare Schleifplatte für optimale Ausnutzung der Ecken des Schleifpapiers
- Staubgeschützte Kugellager für hohe Lebensdauer der Maschine
- Robuste Schwingmanschette und Schleifplattenaufnahme aus Aluminiumdruckguss für lange Lebensdauer
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Schwingzahl
- Einfacher Schleifblattwechsel durch Schleifplatte mit Klett haftung
- Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
- Bequemes Handling durch schlanke Griff form
- Niedrige Gehäuseform zum Bearbeiten schwer zugänglicher Flächen
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers mit Adapter (Zubehör)

Bestell-Nr.	600317500
EAN-Code	4007430151360

Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Nennaufnahmeleistung	280 W
Schwingzahl bei Leerlauf	14000 - 22000 / min
Schwingkreis	1.8 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1.3 kg
Kabellänge	2.6 m

Lieferumfang

Lamellenschleifplatte, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer