



BH 18 LTX BL 16

- Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition
- Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
- Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren
- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
- LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

| Bestell-Nr. | 600324840 |
|----------------------------------|---------------|
| EAN-Code | 4061792191679 |
| Akkuspannung | 18 V |
| Max. Einzelschlagenergie (EP-TA) | 1.3 J |
| Max. Schlagzahl | 5250 /min |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern | 16 mm |
| Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen | 68 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø Weichholz | 20 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 730 /min |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.6 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 2 kg |

Lieferumfang

Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät