



BH 18 LTX BL 16

- Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition
- Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
- Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren
- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
- LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	600324850
EAN-Code	4061792191686
Akkuspannung	18 V
Max. Einzelschlagenergie (EP-TA)	1.3 J
Max. Schlagzahl	5250 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	16 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen	68 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	20 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 730 /min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akkupack	1.6 kg
Gewicht mit Akkupack	2 kg

Lieferumfang

Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, ohne Akkupack, ohne Ladegerät