



WEQ 1400-125 mit Schnellspannmutter

- Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
- Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für links- und rechts- händige Bedienung oder zum Trennen

Bestell-Nr.	600347000
EAN-Code	4007430338549
Scheiben-Ø	125 mm
Nennaufnahmeleistung	1400 W
Abgabeleistung	780 W
Leerlaufdrehzahl	11500 /min
Drehzahl bei Nennlast	10500 /min
Drehmoment	3.3 Nm
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	194 mm
Gewicht ohne Netzkabel	2.2 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff