



## PowerMaxx CC 12 BL

- Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen
- Immer das passende Zubehör: große Auswahl an Scheiben zum Bearbeiten von Metall, Holz, Stein, Fliesen und Kunststoff
- Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Bestell-Nr.	600348500
EAN-Code	4061792175563
Art des Akkupacks	Li-Power
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Akkuspannung	12 V
Scheiben-Ø	76 mm
Max. Schnitttiefe	19 mm
Leerlaufdrehzahl	20000 /min
Spindelgewinde	M 5
Gewicht ohne Akkupack	0.62 kg
Gewicht mit Akkupack	0.85 kg

### Lieferumfang

Trennschutzhauben-Clip, 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox, 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Universal, Trenn- und Schrupscheibe Combinator Inox, Innensechskantschlüssel, 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145