



SLA 14.4-18 LED

- Leistungsstarke LED-Stablampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
- Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz
- Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar für nahezu unbegrenzte Leuchtpositionen
- Robustes Aluminiumdruckgussgehäuse für den Baustelleneinsatz
- Drehbarer Haken zum Aufhängen der Lampe
- Betrieb mit allen Li-Power und LiHD Schiebesitz-Akkupacks mit 14,4 und 18 Volt

Bestell-Nr.	60037000
EAN-Code	4007430242754
Akkuspannung	14.4 - 18 V
Max. Lichtstrom	440 lm
Max. Leuchtdauer pro Akkulation	14,4 V / 2,0 Ah: 3,4h / 14,4 V / 4,0 Ah: 6,8h / 18 V / 2,0 Ah: 4,5h / 18 V / 4,0 Ah: 9,1h / 18 V / 5,2 Ah: 11,8h / 18 V / LiHD 3.1: 7h / 18 V / LiHD 5.5: 12,4h / 18 V / LiHD 6.2: 14h
Gewicht ohne Akkupack	0.5 kg
Gewicht mit Akkupack	0.9 kg

Lieferumfang

ohne Akkupack, ohne Ladegerät