



PowerMaxx SB Basic

- Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar

Bestell-Nr.	600385500
EAN-Code	4007430296856
Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich	17 Nm
Max. Drehmoment hart	34 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.5 - 5 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	10 mm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bohr-Ø Weichholz	18 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 360 / 0 - 1400 / min
Max. Schlagzahl	21000 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.82 kg
Gewicht mit Akkupack	1.01 kg

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Stecksitz-Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer