



KHE 5-40

- Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Optimale Wärmeableitung und geringes Gewicht durch Magnesiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Staubarmes Meißeln und Bohren mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)
- Kohlebürstenverschleißanzeige
- Serviceanzeige z.B. bei anstehendem Kohlebürstenwechsel und Lichtsignal für Netzspannung
- Frühwarnsystem durch Service-LED zum gezielten Einplanen des Kohlebürstenwechsels 8 Arbeitsstunden vor Abschaltung

Bestell-Nr.	600391500
EAN-Code	4061792199255
Max. Einzelschlagenergie (EP-TA)	8.5 J
Max. Schlagzahl	3000 /min
Nennaufnahmeleistung	1100 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	40 mm
Leerlaufdrehzahl	350 - 540 /min
Drehzahl bei Nennlast	540 /min
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Spannhalsdurchmesser	61 mm
Gewicht ohne Netzkabel	7.1 kg
Kabellänge	6 m

Lieferumfang

Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeuginsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer