



## SRE 3185

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Robuster Lagerflansch aus Aluminiumdruckguss
- Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>600442000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430271129</b>
Schleifplatte	92 x 184 mm (1/3 Sheet)
Nennaufnahmeleistung	210 W
Leerlaufdrehzahl	11200 /min
Schwingzahl bei Leerlauf	8800 - 22300 /min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1.5 kg
Kabellänge	4 m

### Lieferumfang

Textil-Staubbeutel