



WE 17-125 Quick

- Maximale Produktivität: 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen
- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für links- und rechts- und rechte Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

| Bestell-Nr. | 600515000 |
|------------------------|---------------|
| EAN-Code | 4007430296191 |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1700 W |
| Abgabeleistung | 1040 W |
| Leerlaufdrehzahl | 11000 /min |
| Drehzahl bei Nennlast | 11000 /min |
| Drehmoment | 3.7 Nm |
| Spindelgewinde | M 14 |
| Griffumfang | 206 mm |
| Gewicht ohne Netzkabel | 2.5 kg |
| Kabellänge | 4 m |

Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)