



BE 850-2

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Zweiganggetriebe
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Rechts-Linkslauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten

Bestell-Nr.	600573000
EAN-Code	4007430314314
Nennaufnahmeleistung	850 W
Abgabeleistung	490 W
Bohr-Ø Stahl	13 / 8 mm
Bohr-Ø Weichholz	40 / 25 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 / 0 - 3100 / min
Drehzahl bei Nennlast	640 / 1800 /min
Gänge	2
Max. Drehmoment	36 / 14 Nm
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Bohrspindel mit Innensechskant	6.35 mm
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF
Gewicht ohne Netzkabel	2.6 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Zusatzhandgriff