



BE 650

- Kleine, handliche Bohrmaschine
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-Linkslauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

Bestell-Nr.	600741000
EAN-Code	4061792201620
Nennaufnahmeleistung	650 W
Abgabeleistung	320 W
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	30 mm
Drehzahl bei Nennlast	1500 /min
Gänge	1
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Bohrspindel mit Innensechskant	6.35 mm
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF
Gewicht ohne Netzkabel	1.8 kg
Kabellänge	2.5 m

Lieferumfang

Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel