



SBE 650

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-Linkslauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

| Bestell-Nr. | 600742000 |
|--------------------------------|---------------------|
| EAN-Code | 4061792201415 |
| Nennaufnahmeleistung | 650 W |
| Abgabeleistung | 320 W |
| Max. Drehmoment | 10 Nm |
| Bohr-Ø Mauerwerk | 16 mm |
| Bohr-Ø Beton | 14 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø Weichholz | 30 mm |
| Drehzahl bei Nennlast | 1500 /min |
| Max. Schlagzahl | 44800 /min |
| Gänge | 1 |
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |
| Spannhalsdurchmesser | 43 mm |
| Bohrspindel mit Innensechskant | 6.35 mm |
| Bohrspindelgewinde | 1/2 " - 20 UNF |
| Bohrfutter Spannart | Zahnkranzbohrfutter |
| Gewicht ohne Netzkabel | 1.8 kg |
| Kabellänge | 2.5 m |

Lieferumfang

Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag