



SBE 650 Impuls

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Rechts-Linkslauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Bestell-Nr.	600743500
EAN-Code	4061792201613
Abgabeleistung	320 W
Max. Drehmoment	10 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm
Bohr-Ø Beton	14 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	30 mm
Drehzahl bei Nennlast	1500 /min
Max. Schlagzahl	44800 /min
Gänge	1
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohrspindel mit Innensechskant	6.35 mm
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF
Bohrfutter Spannart	Schnellspannbohrfutter
Gewicht ohne Netzkabel	1.8 kg
Kabellänge	2.5 m

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenschlag, Kunststoffkoffer